




## LD-03-1 Haube mit Einstellscheibe



**LD-03-2 Haube nach oben entnehmbar**



### LD-03-3 Haube mt Drehsflügel



- 1** VSG 6 mm, Seitenscheiben auf Gehrung verklebt, obere Scheibe mit Z-Profil einelegt und verklebt
- 2** Exponatträgerplatte, Stahlblech mind. 2 mm gepulvert nach RAL DESIGN
- 3** Z-Profil umlaufend mit oberen Scheibe verklebt
- 4** Einstellscheibe mit Flachstahl verklebt, oberseitig mit Sicherheitsschraube gesichert
- 5** Einstellscheibe unterseitig mit Z-Profil verklebt und mit Sicherheitsschraube gesichert
- 6** Ausgebildeter Innenraum: Blechwanne, Stärke nach stat. Anforderungen für die passive Klimatisierung
- 7** Lüftungsschlitze (passive Klimatisierung)
- 8** Silicagelkissen
- 9** Revisionsöffnung im Tischsegment (Innenraum der Vitrine ist entsprechend abzudichten)

- 10** Haube unterseitig mit Z-Profil verklebt und mit Sicherheitsschraube gesichert
- 11** Drehflügel mit Flachstahl verklebt, oberseitig mit Sicherheitsschraube gesichert
- 12** Drehpunkt außenliegend, Öffnungsflügel mind. 270 ° offenbar
- 13** Vitrinenkorpus auf der Glasoberfläche /Tischoberfläche dauerhaft fixiert
- 14** Tischsegment mit Glasoberfläche, rückseitig ablackiert, ausreichend ausgesteift und Habenvitrinen zu tragen