

Umkleide (schwarzer Bereich)



Schleuse schwarz - D

Flur, Doku-Raum (Bereich D)



- identisch wie im schwarzen Bereich

vor Betreten des
Ansatzraumes
- Überziehen Mehrwegkittel



Ansatzraum (Bereich D)



- Mehrwegkittel: unsteril, mit Reißverschluss, ION-NOSTAT VI.2, grün
- Wechsel Kleidung mind. 1-2x wöchentlich

unreine Personalschleuse (D → C)

reine Personalschleuse (C → B)

Herstellungsraum (Bereich B)













- Überwurfoverall ohne Haube, steril, Stoff ION-NOSTAT VI.2, grün
- Haube, steril, Stoff ION-NOSTAT VI.2, grün
- Überziehtiefel, steril, Stoff ION-NOSTAT VI.2, grün
- Zwischenschicht: unsteril, Langarm-Oberteil, lange Hose, Stoff HT2, blau
- Wechsel Kleidung mind. täglich



- Überziehen Haube, Overall, Überziehtiefel, grün



- Ablegen Kleidung aus D-Bereich
- Anziehen Zwischenschicht: unsteril, Langarm-Oberteil, lange Hose, Stoff HT2, blau

	Sterile	Farbe/ Größen	Wöchentlicher Bedarf
<p>Mehrwegoverall: Überwurfoverall ohne Haube, steril</p> 	<p>Material: ION-NOSTAT VI.2</p> <p>Farbauswahl </p> <p>Bündchen Arm: Trikotmanschetten Bündchen Bein: Trikotmanschetten</p>	<p>olivgrün oder petrol (Standardfarbe)</p> <p>Größen M, L und XL</p>	<p>3 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 55 Stück)</p>
<p>Vollschutzhaube, steril</p> 	<p>Material: ION-NOSTAT VI.2</p> <p>Beschreibung: mit flachem Kopfaufsatz, vorne Reißverschluss, hinten an Haube Schnalle zur Weitenverstellung</p>	<p>olivgrün oder petrol (Standardfarbe)</p>	<p>3 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 55 Stück)</p>
<p>Mehrwegkittel: Kittel mit Reißverschluss, unsteril</p> 	<p>Material: ION-NOSTAT VI.2</p> <p>Bündchen Arm: Trikotmanschetten ohne Taschen</p>	<p>olivgrün oder petrol (Standardfarbe)</p>	<p>5 Stück</p>
<p>Zwischenkleidung Oberteil Reinraum B, unsteril</p> 	<p>Material: HT2</p> <p>Farbauswahl </p> <p>Bündchen Arm: Trikotmanschette Ärmellänge: Langarm Halsausschnitt: Rundhals</p>	<p>dunkelblau</p>	<p>3 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 50 Stück)</p>
<p>Zwischenkleidung Unterteil Reinraum B, unsteril</p> 	<p>Material: HT2</p> <p>Bündchen Bein: Trikotmanschette Beschreibung: Taillengummi mit Kordel verstellbar</p>	<p>dunkelblau</p>	<p>3 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 50 Stück)</p>
<p>Zwischenkleidung Oberteil Reinraum D, unsteril</p> 	<p>Material: HAP-Tech</p> <p>Farbauswahl </p> <p>Bündchen Arm: Trikotmanschette Ärmellänge: Langarm Halsausschnitt: Rundhals</p>	<p>grau</p>	<p>3 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 50 Stück)</p>
<p>Reinraumsocken</p>	<p>farbiger Randstreifen zur Größenerkennung</p>	<p>weiß</p>	<p>3 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 120 Stück)</p>
<p>Überziehtiefel, steril</p> 	<p>Material: ION-NOSTAT VI.2</p> <p>Beschreibung: mit Noppensohle, rechts und links, Sohlenfarbe hellgrau, mit Band und Schnalle über dem Spann, vorne Reißverschluss, oben Gummiband, Weitenverstellung durch Bändchen und Druckknopf</p>	<p>olivgrün oder petrol (Standardfarbe)</p>	<p>3 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 100 Stück)</p>

Anforderungen an die Reinraum-Mehrwegbekleidung

- Muss gemäß GMP in Reinraumbereichen Klasse D bis A einsetzbar sein (u.a. partikelarm, abriebfest)
- Tragekomfort muss 8 h arbeiten im Reinraum ermöglichen
- Steril und einzeln verpackt (für Bereich B)
- Reinigung erfolgt unter definierten Reinraumbedingungen, haussepariert
- Kontrolle der Anzahl der Aufbereitungszyklen und Aussortieren der Wäschestücke bei Erreichen der maximalen Zyklenzahl
- Mietpreis inkl. Patchen, Austausch, Reparatur
- Farben bitte abstimmen: Standardfarben aber Zytostatikaherstellung und Sterilherstellung müssen sich unterscheiden
- Mengen müssen abgestimmt werden, da abhängig vom Wechselrhythmus