

Umkleide (schwarzer Bereich)



Schleuse schwarz - D

Doku-Raum (Bereich D)



Schleuse D - C

Vorbereitungsraum (Bereich C)



- Mehrwegkittel: unsteril, mit Reißverschluss, ION-NOSTAT VI.2 WA, blau
- Wechsel Kleidung mind. 1-2x wöchentlich

- Zwischenschicht: unsteril, Langarm-Oberteil, Stoff HAP-Tech, grau
- Reinraumsocken

- identisch wie im schwarzen Bereich

- Überziehen Mehrwegkittel

Herstellungsraum (Bereich B)



Schleuse B













- Überziehen Haube, Overall, Überziehtiefel blau

Schleuse C



- Ablegen Kleidung aus C-Bereich
- Anziehen Zwischenschicht: unsteril, Langarm-Oberteil, lange Hose, Stoff HT2, blau

- Überwurfoverall ohne Haube, steril, Stoff ION-NOSTAT VI.2 WA, blau
- Haube, steril, Stoff ION-NOSTAT VI.2, blau
- Überziehtiefel, steril, Stoff ION-NOSTAT VI.2, blau
- Zwischenschicht: unsteril, Langarm-Oberteil, lange Hose, Stoff HT2, blau
- Wechsel Kleidung mind. täglich

	ZZH	Farbe/ Größen	Wöchentlicher Bedarf
<p>Mehrwegoverall: Überwurfoverall ohne Haube, steril</p> 	<p>Material: ION-NOSTAT VI.2 WA</p> <p>Farbauswahl </p> <p>Bündchen Arm: Trikotmanschetten Bündchen Bein: Trikotmanschetten</p>	<p>Hellblau</p> <p>Größen M, L und XL</p>	<p>4 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 68 Stück)</p>
<p>Vollschutzhaube, steril</p> 	<p>Material: ION-NOSTAT VI.2</p> <p>Beschreibung: mit flachem Kopfaufsatz, vorne Spiralreißverschluss, hinten an Haube Schnalle zur Weitenverstellung</p>	<p>hellblau</p>	<p>4 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 68 Stück)</p>
<p>Mehrwegkittel: Kittel mit Reißverschluss, unsteril</p> 	<p>Material: ION-NOSTAT VI.2 WA</p> <p>Bündchen Arm: Trikotmanschetten ohne Taschen</p>	<p>hellblau</p>	<p>6 Personen an 2 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 30 Stück) – Wechsel Mo und Mi</p>
<p>Zwischenschicht Oberteil Reinraum B, unsteril</p> 	<p>Material: HT2</p> <p>Farbauswahl </p> <p>Bündchen Arm: Trikotmanschette Ärmellänge: Langarm Halsausschnitt: Rundhals</p>	<p>dunkelblau</p>	<p>4 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 68 Stück)</p>
<p>Zwischenkleidung Unterteil Reinraum B, unsteril</p> 	<p>Material: HT2</p> <p>Bündchen: Trikotmanschette Beschreibung: Taillengummi mit Kordel verstellbar</p>	<p>dunkelblau</p>	<p>4 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 68 Stück)</p>
<p>Zwischenschicht Oberteil Reinraum D, unsteril</p> 	<p>Material: HAP-Tech</p> <p>Farbauswahl </p> <p>Bündchen Arm: Trikotmanschette Ärmellänge: Langarm Halsausschnitt: Rundhals</p>	<p>grau</p>	<p>3 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 50 Stück)</p>
<p>Reinraumsocken</p>	<p>farbiger Randstreifen zur Größenerkennung</p>	<p>weiß</p>	<p>4 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 120 Stück)</p>
<p>Überziehtiefel, steril</p> 	<p>Material: ION-NOSTAT VI.2</p> <p>Beschreibung: mit Noppensohle, rechts und links, Sohlenfarbe hellgrau, mit Band und Schnalle über dem Spann, vorne Reißverschluss, oben Gummiband, Weitenverstellung durch Bändchen und Druckknopf</p>	<p>hellblau</p>	<p>4 Personen an 7 Tagen die Woche verschiedene Größen (ca. 136 Stück)</p>

Anforderungen an die Reinraum-Mehrwegbekleidung

- Muss gemäß GMP in Reinraumbereichen Klasse D bis A einsetzbar sein (u.a. partikelarm, abriebfest)
- Flüssigkeitsabweisend für Zytostatikaherstellung, separate Waschung
- Tragekomfort muss 8 h arbeiten im Reinraum ermöglichen
- Steril und einzeln verpackt (für Bereich B)
- Reinigung erfolgt unter definierten Reinraumbedingungen, haussepariert
- Kontrolle der Anzahl der Aufbereitungszyklen und Aussortieren der Wäschestücke bei Erreichen der maximalen Zyklenzahl
- Mietpreis inkl. Patchen, Austausch, Reparatur
- Farben bitte abstimmen: Standardfarben aber Zytostatikaherstellung und Sterilherstellung müssen sich unterscheiden
- Mengen müssen abgestimmt werden, da abhängig vom Wechselrhythmus